

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

IMT35090

Mureva BOX - otepcna kutija - 6 kablovskih
uvodnica - 70x70x40 mm-bez priključka



Osnovne informacije

Range of product	Mureva
Ime proizvoda	Mureva BOX
Tip proizvoda ili komponente	Spojna kutija
Nijansa boje	Siva (RAL 7035)
Količina po setu	Set od 96

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Način fiksiranja	Sistem na klik: poklopac
Dimenzija baze	70 x 70 x 40 mm
Kablovski uvod	Uvodnice
Broj kablovskih uvoda	6 20 mm
Materijal	PP (polipropilen): telo i poklopac
Visina	95 mm
Širina	95 mm
Dubina	48 mm

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP55
Glow wire temp	750 °C
Standardi	EN 60670

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	74,33 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	2304
Pakovanje 2 težina	194,73 kg
Pakovanje 2 visina	144 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	96

Pakovanje 3 težina	7,591 kg
Pakovanje 3 visina	33 cm
Pakovanje 3 širina	38 cm
Pakovanje 3 visina	39 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda