

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

IMT35092

Mureva BOX - otepcna kutija - 6 kablovskih
uvodnica - 85x85x40mm -bez priključka



Osnovne informacije

Range of product	Mureva
Ime proizvoda	Mureva BOX
Tip proizvoda ili komponente	Spojna kutija
Nijansa boje	Siva (RAL 7035)
Količina po setu	Set od 96

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Način fiksiranja	Sistem na klik: poklopac
Dimenzija baze	85 x 85 x 40 mm
Kablovski uvod	Uvodnice
Broj kablovskih uvoda	6 20 mm
Materijal	PP (polipropilen): telo i poklopac
Terminals	Bez priključnog bloka
Visina	110 mm
Širina	110 mm
Dubina	48 mm

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP55
Glow wire temp	750 °C
Standardi	EN 60670

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	91,667 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	10,8 cm
Pakovanje 1 dužina	10,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	1296
Pakovanje 2 težina	139,806 kg
Pakovanje 2 visina	112 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR

Broj jedinica u pakovanju 3	72
Pakovanje 3 težina	7,07 kg
Pakovanje 3 visina	33 cm
Pakovanje 3 širina	38,2 cm
Pakovanje 3 visina	39 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda