

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

IMT35093

Mureva BOX - otepcna kutija - 4 kablovske
uvodnice - Ø65x40mm - bez priključka



Osnovne informacije

Range of product	Mureva
Ime proizvoda	Mureva BOX
Tip proizvoda ili komponente	Spojna kutija
Nijansa boje	Siva (RAL 7035)
Količina po setu	Set od 150

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Način fiksiranja	Sistem na klik: poklopac
Kablovski uvod	Uvodnice
Broj kablovskih uvoda	4 20 mm
Materijal	PP (polipropilen): telo i poklopac
Terminals	Bez priključnog bloka
Prečnik	84 mm
Dubina	48 mm

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP55
Glow wire temp	750 °C
Standardi	EN 60670

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	54,667 g
Pakovanje 1 visina	4,8 cm
Pakovanje 1 širina	8,2 cm
Pakovanje 1 dužina	8,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	150
Pakovanje 2 težina	8,643 kg
Pakovanje 2 visina	33 cm
Pakovanje 2 širina	38 cm
Pakovanje 2 visina	38 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	2700
Pakovanje 3 težina	168,119 kg

Pakovanje 3 visina	111,5 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda