

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

IMT35100

Multifix Modulo - dozna - 1 modul - 8 definisanih otvora - zelena - Ø65x4 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Multifix
Ime proizvoda	Multifix Modulo
Tip proizvoda ili komponente	Dozna
Količina po setu	Set od 200

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Držač za montažu	Cigla
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Kablovski uvod	2 definisani otvor za 10 mm 3 definisani otvor za 16 mm 3 definisani otvor za 20 mm
Nijansa boje	Zelena (RAL 6001)
Materijal	PP (polipropilen) (neobrađeno)
Udaljenost između držača	60 mm
Prečnik	65 mm
Unutrašnja dubina	44 mm
Dužina	81 mm
Širina	71 mm
Dubina	46 mm
Poprečni presek kabla	2,5 mm ²
Prečnik provodnika	0,84 mm
Pečaćenje	Bez

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	13,2 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1

Broj jedinica u pakovanju 2	200
Pakovanje 2 težina	3,114 kg
Pakovanje 2 visina	34 cm
Pakovanje 2 širina	38,5 cm
Pakovanje 2 visina	39,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	3,114 kg
Pakovanje 3 visina	34 cm
Pakovanje 3 širina	38,5 cm
Pakovanje 3 visina	39,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda