

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# INS52125

Unica system+, Podna kutija L, metalna, IP24,  
8 modula



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Product type	Podna kutija
Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica
Kablovski instalacioni sistem	Floor outlet box
Tip poda	Dupli pod Pod sa šupljinama Hollow core floor
Oblik podne kutije	Pravougaona
Colour	Siva

### Dopunske informacije

Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Kompatibilnost proizvoda	Unica outlet - 45 mm x 45 mm Unica outlet - 45 mm x 90 mm
Veličina	Kućište: L
Montaža uređaja	Floor mounted
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom Strain relief
Product material	Metal brušena završna obrada
Visina	82 mm
Širina	200 mm
Dubina	275 mm

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK09
Ip stepen zaštite	IP24
Segment tržišta	Komercijalni Kancelarije Škola

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	31,2 cm
Package 1 Weight	2,895 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	9,165 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	110 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	80,28 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja