



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20220

OptiLine 45 - stubić - dvostrani - anodizirani -
430 mm

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Stubić
Product type	Stubić
Prezentacija uređaja	Prazno
Tip stuba	Dvostrani
Dodatne informacije	Neuzemljena
Završna obrada stuba/ stubića	Anodička oksidacija

Dopunske informacije

Colour	Prirodna
Način pričvršćivanja	Pričvršćivanje zavrtnjem
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	430 mm
Širina	116 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	1,82 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	105,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	34,8 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja