

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR0100001

Easy Styl, prekidač, 1P, 1 modul, beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Broj modula	1 modul
Broj prekidača	1
Izvršni organ	Preklonpi prekidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Bela (RAL 1015)
Završna obrada	Sjajno
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nazivna struja	16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	10...12,5 mm
Materijal	ABS + PC
Visina	51 mm
Širina	22 mm
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,018 kg
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	4 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	432 g
Pakovanje 2 visina	5,5 cm
Pakovanje 2 širina	12 cm
Pakovanje 2 visina	24 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------