

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR7262004

Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, srebrni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Srebrna

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Broj modula	2 modula
Visina	81 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	87 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,017 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	18 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	415 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	14,5 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	4,448 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

