

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7262006

Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, dim sivi



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram |
| Prezentacija uređaja | Osnovni element |
| Nijansa boje | Dim siva |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Broj modula | 2 modula |
| Visina | 81 mm |
| Dubina | 9,5 mm |
| Širina | 87 mm |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Masa proizvoda | 0,017 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------|------|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|-------------------|------|

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 18 g |
| Pakovanje 1 visina | 1,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 8 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20 |
| Pakovanje 2 težina | 410 g |
| Pakovanje 2 visina | 8,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 14,5 cm |
| Pakovanje 2 visina | 26 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 200 |
| Pakovanje 3 težina | 4,427 kg |
| Pakovanje 3 visina | 27 cm |
| Pakovanje 3 širina | 29,5 cm |
| Pakovanje 3 visina | 46 cm |

