

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7263001

Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Bela
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	ABS + PC
Broj modula	3 modula
Visina	81 mm
Dubina	11 mm
Širina	114 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,019 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	455 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	4,906 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva

Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS