

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LMR7263005

Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, srebrni



### Osnovne informacije

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda              | Easy Styl            |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram      |
| Prezentacija uređaja         | Osnovni element      |
| Nijansa boje                 | Srebrna              |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama |

### Dopunske informacije

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Materijal                      | ABS + PC  |
| Broj modula                    | 3 modula  |
| Visina                         | 81 mm     |
| Dubina                         | 11 mm     |
| Širina                         | 114 mm    |
| Način pričvršćivanja           | Utično    |
| Masa proizvoda                 | 0,019 kg  |

### Okruženje

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|-------------------|------|

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 20 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 1 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 8,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 11,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20       |
| Pakovanje 2 težina          | 447 g    |
| Pakovanje 2 visina          | 9 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 14 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 26 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | CAR      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 200      |
| Pakovanje 3 težina          | 5,266 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 27 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 29,5 cm  |
| Pakovanje 3 visina          | 49,5 cm  |

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva

Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS