

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LMR7264005

## Easy Styl, dekorativni ram, 4 modula, crni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Crna

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Broj modula	4 modula
Visina	81 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	131 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,021 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	23 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	284 g
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	3,471 kg
Pakovanje 3 visina	27,5 cm
Pakovanje 3 širina	28,5 cm
Pakovanje 3 visina	46,5 cm

