

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7663035

Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, srebrni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Srebrna
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Inox
Broj modula	3 modula
Visina	82 mm
Dubina	8,5 mm
Širina	115 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,099 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	100 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	12,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,058 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	800
Pakovanje 3 težina	96,64 kg
Pakovanje 3 visina	75 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva

Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS