

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7667038

Easy Styl, dekorativni ram, 7 modula, srebrni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Srebrna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Inox
Broj modula	7 modela
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	214 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	1,42 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	146 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	21,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,516 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	16,619 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	46 cm

