

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7722038

Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, bronzani



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Bronzana

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Inox
Broj modula	2 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	104 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,092 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	90,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	1,914 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	19,846 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da