

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LMR7733038

## Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, crni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Crna

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Inox
Broj modula	3 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	126 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	1,02 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	103 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	12,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,088 kg
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	14,5 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	11,17 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

