

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LMR7822038

Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, orah



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Orah

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Drvo
Broj modula	2 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	104 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,034 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	34 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	803 g
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	8,241 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	46 cm

