

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7834038

Easy Styl, dekorativni ram, 4 modula, bambus



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Bambus

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Drvo
Broj modula	4 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	148 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	508,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	5,981 kg

