

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7843039

Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, venge



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram |
| Prezentacija uređaja | Osnovni element |
| Nijansa boje | Venge |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Materijal | Drvo |
| Broj modula | 3 modula |
| Visina | 86 mm |
| Dubina | 9,5 mm |
| Širina | 126 mm |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Masa proizvoda | 0,039 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------|------|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|-------------------|------|

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,000 cm |
| Package 1 Width | 8,500 cm |
| Package 1 Length | 12,500 cm |
| Package 1 Weight | 43,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,000 cm |
| Package 2 Width | 14,000 cm |
| Package 2 Length | 26,500 cm |
| Package 2 Weight | 502,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 100 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 40,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 5,244 kg |

