

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LMR7933038

Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, crni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Crna

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Staklo
Broj modula	3 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	126 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,090 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	12,800 cm
Package 1 Weight	92,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	993,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,530 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>