

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR9910001

Easy Styl, dvostruki USB punjač, 2.1 A, 2 modula beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	USB punjač
Prezentacija uređaja	Mehanizam

Dopunske informacije

Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Bela
[ue] nazivni napon	100...240 V AC 50/60 Hz
Nazivna izlazna snaga	10,5 W
Ulazna snaga	12 W
Servisni vek u satima	30000 sati 10,5 W
Integrisani načini povezivanja	2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
Materijal	ABS + PC
Kapacitet priključaka	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za višezični kabl(ovi)
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm
Dubina	42 mm
Dubina za ugradnju	30,8 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	55 g
Pakovanje 1 visina	4,2 cm
Pakovanje 1 širina	4,4 cm
Pakovanje 1 dužina	4,8 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------