

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR9910002

Easy Styl, dvostruki USB punjač, 2.1 A, 2 modula krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	USB punjač
Prezentacija uređaja	Mehanizam

Dopunske informacije

Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Krem
[ue] nazivni napon	100...240 V AC 50/60 Hz
Nazivna izlazna snaga	10,5 W
Ulazna snaga	12 W
Servisni vek u satima	30000 sati 10,5 W
Integrisani načini povezivanja	2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
Materijal	ABS + PC
Kapacitet priključaka	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za višezični kabl(ovi)
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm
Dubina	42 mm
Dubina za ugradnju	30,8 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	58 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	5,6 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	637 g
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14,5 cm
Pakovanje 2 visina	26,3 cm

Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	6,68 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29 cm
Pakovanje 3 visina	45,5 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------