

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LV432481

## 3 priključka - 2 kabla - 35..240 mm<sup>2</sup>



### Osnovne informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tip proizvoda ili komponente   | Neizolovani kablovski priključci  |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za povezivanje   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija<br>ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija<br>ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija<br>Compact Compact NSX400<br>Compact Compact NSX630<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>Compact<br>Easypact EasyPact CVS400<br>Easypact EasyPact CVS630<br>Compact Compact INS<br>Compact Compact INV |
| Broj polova                    | 3P  |
| Količina po setu               | Set od 3  |

### Dopunske informacije

|                          |  |
|--------------------------|--|
| [in] nazivna struja      | 630 A  |
| Provodni materijal       | Aluminijum   |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključak2 kabl(ovi) 35...240 mm <sup>2</sup> |

### Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 6,500 cm   |
| Package 1 Width              | 20,000 cm  |
| Package 1 Length             | 25,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 870,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 15         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 13,500 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 120        |
| Package 3 Height             | 50,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 120,296 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|