

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MGU4.104.58

Unica Allegro - dekorativni ram - 4 modula -
tehničko siva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Allegro
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Tehničko siva

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	139 mm
Dubina	14 mm
Masa proizvoda	0,02 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Ulje Izbeljivač Aceton UV otpornost

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm

Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	172,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	25
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,094 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------