

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU9.461.12

Unica Top/Class - poklopac RJ45 konektora za AT&T - 1 m -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Zaštitna oprema	Nosač oznake Zaštitni poklopac
Nijansa boje	Grafit

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Kompatibilnost grupe proizvoda	Unica RJ45 priključak
Kompatibilnost proizvoda	Univerzalni RJ45 konektor za AT&T
Broj modula	1 modul
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): ploča poklopca
Dubina	21 mm
Širina	45 mm
Visina	22,5 mm
Masa proizvoda	0,009 kg
Standardi	UNE 60669 UNE 20315

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton UV otpornost Benzin Ulje Izbeljivač Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	2,2 cm
Package 1 Length	4,5 cm

Package 1 Weight	10 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	17,5 cm
Package 2 Weight	250 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------