

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR34007

Mureva Styl - membrana za zaptivanje - bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Membrana za zaptivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Styl
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	TPE (termoplastični elastomer)
Dužina	71 mm
Visina	26 mm
Širina	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP44
Ik stepen zaštite	IK08

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	14,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	496 g
Package 3 Height	30 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda