

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR34526

Mureva Styl - crveno sočivo - bez lampice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Signalni uređaj
Nijansa boje	Crvena

Dopunske informacije

Baza sijalice	E14
Potrošnja	0...5 W
Nazivni napon	230 V AC
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Oznake kvaliteta	CE EAC

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	70,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,242 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da