

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR34555

Mureva Styl - 5 x E14 lampica 250V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Sijalica

Dopunske informacije

Baza sijalice	E14
Potrošnja	5 W
Nazivni napon	230 V AC
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Namena proizvoda	Signalni uređaj
Oznake kvaliteta	EAC CE

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	6,3 cm
Package 1 Weight	6 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3,2 cm
Package 2 Width	7,7 cm
Package 2 Length	7,5 cm
Package 2 Weight	37 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	325
Package 3 Height	15 cm

Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,794 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da