

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR34556

Mureva Styl - 1 x E14 LED 250V AC - crvena



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	LED

Dopunske informacije

Baza sijalice	E14
Nazivni napon	230 V AC/DC
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Namena proizvoda	Signalni uređaj
Oznake kvaliteta	EAC CE

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	16,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	558,000 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da