

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR35008

Mureva Styl - uvodnik za kablove - za jednu
cev M20 - sivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Kablovski uvodnik
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Styl
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

Broj kablova	1
Tip navoja	M20
Kablovski uvod	Jednostavan pristup ventilu
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PP (polipropilen) SEBS
Nijansa boje	Siva
Dužina	49 mm
Visina	13 mm
Širina	42 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Oznake kvaliteta	NF AENOR
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	1,3 cm
Package 1 Length	4,9 cm
Package 1 Weight	47,0 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	39,5 cm
Package 2 Weight	566,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	4,14 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda