



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MVS23182

Adapt EasyPact MVS 1600A 4P izvlačivi rastavljač snage kućište 1

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda | EasyPact MVS |
| Grupa proizvoda | EasyPact |
| Kratko ime uređaja | MVS16CA |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Broj polova | 3P |
| Tip mreže | AC |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-3 |
| Kategorija upotrebe | AC-23A |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Način montiranja | Izvlačivo |
| Nosači za montažu | Šina Ploča |
| Pozicija priključka | Vertikalno Horizontalno |
| Položaj priključaka | Zadnja strana |
| [ie] nazivna struja | AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 440 V |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV u skladu sa IEC 60947-3 |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 35 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri 220...440 V 20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri 440 V |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja | 75 kA 220...440 V AC pri 50/60 Hz |
| [ue] nazivni napon | 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3 |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Mehanička trajnost | 20000 Ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3 10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 |
| Električna trajnost | AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 |
| Povezivanje | 70 mm bez proširivača |
| Visina | 322 mm |
| Širina | 358 mm |
| Dubina | 277 mm |
| Masa proizvoda | 18 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Standardi | IEC 60947-3 |
| Sertifikacija proizvoda | EAC[RETURN]IEC |
| Ip stepen zaštite | IP30 |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C bez kontrolne jedinice |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 32,2 cm |
| Package 1 Width | 35,8 cm |
| Package 1 Length | 27,7 cm |
| Package 1 Weight | 39,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 5499 |