

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# MVS23295

## EasyPact MVS 1000A 3P Frame 1 šasija



### Osnovne informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda                | EasyPact MVS  |
| Grupa proizvoda                | EasyPact  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Šasija  |
| Primena uređaja                | Montaža   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easypact EasyPact MVS prekidač<br>Easypact EasyPact MVS MVS10C prekidač |
| Broj polova                    | 3P  |

### Dopunske informacije

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Način montiranja    | Izvlačivo        |
| [in] nazivna struja | 1000 A pri 40 °C |
| Masa proizvoda      | 16 kg            |
| Visina              | 322 mm           |
| Širina              | 288 mm           |
| Dubina              | 277 mm           |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 32,2 cm |
| Package 1 Width              | 28,8 cm |
| Package 1 Length             | 27,7 cm |
| Package 1 Weight             | 16,0 kg |

### Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                     |
| Bez žive                     | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |