

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NSY17998

## izlazna rešetka CEM 460



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys EMC sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice Kačenjem
Sastav uređaja	1 izlazna rešetka: prednji deo 1 metalni okvir: prekrivajući plastični element 1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir 1 zaptivka: između oboda rešetke i ormara

### Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	291 x 291 mm
Visina	325 mm spoljašnja:
Širina	325 mm spoljašnja:
Dubina	36 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP54

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	1,174 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	108 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	153,88 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------