

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSY2SPI185

Spacial SF bočne stranice - unutrašnje
fiksiranje - 1800x500 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Bočni panel
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Strane ormana
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF
Sastav uređaja	2 bočni panel Kesica dodatnog pribora 1 zaptivka
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - iz unutrašnjosti ormana lokacija
Visina	Nazivno: 1800 mm
Širina	Nazivno: 500 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	48,2 cm
Package 1 Length	178,0 cm
Package 1 Weight	20,24 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	552,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------