

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYAVG2U300

Actassi - poprečno protočni ventilator 2U
300m3/h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Actassi
Tip proizvoda ili komponente	19" poprečno protočni ventilator
Pribor / posebna kategorija	Kontrola temperature
Primena uređaja	Ventilacija
Zaštitna oprema	Bez kabla
Protok vazduha	300 m3/h

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys
Nazivni napon	230 V AC 50...60 Hz
Nazivna snaga u w	37 W
Broj jedinice reka	2U
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormara
Način fiksiranja	Zavrtnjima

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	23 cm
Package 1 Length	53 cm
Package 1 Weight	2,136 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	63
Package 2 Height	105 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	169,88 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka