

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCAP291LZF

obojeni čelični poklopac izrez 291x291mm sa filterom IP55



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac za zaptivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Na ormanu
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
Sastav uređaja	1 poklopac 1 filter
Materijal	Ofarban čelik
Boja	Siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	291 x 291 mm
Visina	430 mm spoljašnja:
Širina	373 mm spoljašnja:
Dubina	105 mm spoljašnja:

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	37,5 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	4,632 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	160 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	138,96 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------