



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	90 W
Naponski ulaz	270...420 V AC 50/60 Hz

### Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	VDE UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	200 mm
Širina	80 mm
Dubina	70 mm
Uslovi upotrebe	Potrebna električna zaštita Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Zatvoren orman
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina


### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	500,0 g
Pakovanje 1 visina	20 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

---

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#"></a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---