



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	10 W
Naponski ulaz	12...24 V DC
Električna veza	Kablom 2 x 0.75 mm ² dužina: 300 mm

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	UL VDE
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	85 mm spoljašnja:
Širina	25 mm spoljašnja:
Dubina	57 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Potrebna električna zaštita Zatvoren orman Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Način pričvršćivanja	Stezaljkama
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	120,0 g
Pakovanje 1 visina	13 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	6,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	120,0 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	6,5 cm
Pakovanje 2 visina	13,2 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------