



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	10 W
Naponski ulaz	12...24 V DC
Električna veza	2 vijčana priključka 2.5 mm <sup>2</sup>

### Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Električna klasa izolacije	Klasa II
Sertifikacija proizvoda	VDE UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum Poklopac: plastika
Visina	98 mm spoljašnja:
Širina	38 mm spoljašnja:
Dubina	75 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Zatvoren orman Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Potrebna električna zaštita
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	180,0 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	180,0 g
Pakovanje 2 visina	5 cm
Pakovanje 2 širina	11 cm
Pakovanje 2 visina	8 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------