



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	20 W
Naponski ulaz	110...250 V AC 50/60 Hz
Električna veza	Kablom 2 x 0.75 mm ² dužina: 300 mm

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	UL VDE
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	85 mm spoljašnja:
Širina	25 mm spoljašnja:
Dubina	57 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Zatvoren orman Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Potrebna električna zaštita
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	162,0 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	11 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	300
Pakovanje 2 težina	60,145 kg
Pakovanje 2 visina	45 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	75
Pakovanje 3 težina	12,536 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm

Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------