

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NSYCR250W115VV

ClimaSys grejač sa ventilatorom 250W, 115V  
aluminijum



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač sa ventilatorom
Opseg snage	250 W
Naponski ulaz	115 V AC 50/60 Hz

### Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	UL VDE
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	200 mm
Širina	105 mm
Dubina	100 mm
Uslovi upotrebe	Potrebna električna zaštita Zatvoren orman Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Način pričvršćivanja	Stezaljkama
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	450,0 g
Pakovanje 1 visina	20 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

---

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 months
-----------	-----------

---