

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCR400W230VV

ClimaSys grejač sa ventilatorom 400W 230V
aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač sa ventilatorom
Opseg snage	400 W
Naponski ulaz	230 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]VDE
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	270 mm
Širina	105 mm
Dubina	100 mm
Uslovi upotrebe	Zatvoren orman Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Potrebna električna zaštita
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	28,200 cm
Package 1 Weight	1,506 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,500 cm
Package 2 Width	33,000 cm
Package 2 Length	47,500 cm
Package 2 Weight	8,406 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm

Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	17,462 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------