

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYCRN34200

Spacial CRN ravna vrata bez montažne ploče  
V300xŠ400xD200 IP66 IK10 RAL7035



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial CRN
Primena uređaja	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Nazivna visina ormara	300 mm
Nazivna širina ormara	400 mm
Nazivna dubina ormara	200 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 ploča za kablovske uvodnice 1 vrata 1 brava
Tip vrata	Ravna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

### Dopunske informacije

Specifičnost izvedbe	Strane napravljene od savijanjem jednog dela Zavareno na zad.delu sa dvostrukim profil.formirajući zaštićenu,zaptivenu oblast
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče	Standardna
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Kućište: čelik
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	CUL UL DNV-GL
Masa proizvoda	5,94 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,805 kg
Pakovanje 1 visina	22 cm
Pakovanje 1 širina	31 cm
Pakovanje 1 dužina	41,5 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------