

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCRN54150T

Spacial CRN providna vrata bez montažne ploče V500xŠ400xD150 IP66 IK08 RAL7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial CRN
Primena uređaja	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Nazivna visina ormara	500 mm
Nazivna širina ormara	400 mm
Nazivna dubina ormara	150 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 ploča za kablovske uvednice 1 vrata 1 brava
Tip vrata	Providna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Specifičnost izvedbe	Zavareno na zad.delu sa dvostrukim profil.formirajući zaštićenu,zaptivenu oblast Strane napravljene od savijanjem jednog dela
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvedne ploče	Standardna
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Ploča kablovskih uvednica sa zavrtanjima bez matice
Materijal	Kućište: čelik Vrata: čelik i sigurnosno staklo
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Masa proizvoda	7,64 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	52,0 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm

Package 1 Weight	7,64 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	171 cm
Package 2 Weight	242 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------