

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYDLM112

modularno kućište DLM tip za Spacial WM orman, 112 modula, V800xŠ600mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Application	Modularni razvod električne energije Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Šasija
Kratko ime uređaja	DLM
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Kliznica Prednja strana ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT S3D Spacial Spacial S3X PanelSeT PanelSeT CRN
Sastav uređaja	1 konstrukcija šasije 4 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom 2 završni poklopac 1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ²
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Boja	Prednji panel: siva (RAL 7035)
Završna obrada	Poliesterski prah
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - napred i nazad sa nosačima lokacija
Podešavanje	U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj horizontalnih redova	4
Ukupan broj 18 mm modula	112
Tip prednje ploče	Puna i ploče sa otvorima
Broj otvora	4 izreza
Visina	753 mm
Širina	555 mm
Dubina	101,5 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,9 cm
Package 1 Width	56,3 cm
Package 1 Length	77,0 cm
Package 1 Weight	8,004 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------