

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMB3025

izolovana montažna ploča za orman

V300xŠ250mm - bakelit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- H: 300 mm W: 250 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstoynike Kliznica
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Bakelit
Boja	Crna (RAL 9005)

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	1875 kg
Visina	265 mm
Širina	200 mm
Debljina	4 mm
Masa proizvoda	2 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,4 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	304,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months