

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NSYMF126

## mikroperforirana montažna ploča V1200xŠ600 prečnik otvora 3,6mm na razm. 12,5mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	1200 MmW: 1200 mm 1200 mmW: 600 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstoynike Kliznica
Opis montažne ploče	Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

### Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	180 kg
Visina	1165 mm
Širina	565 mm
Dubina	125 mm
Debljina	2,5 mm
Masa proizvoda	12,578 kg
Specifičnost izvedbe	Sa ormanima V1200 x Š1200

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	55,5 cm
Package 1 Length	115,5 cm
Package 1 Weight	11,8 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	60 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	308 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------