


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYMF64

mikroperforirana montažna ploča V600xŠ400  
prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	600 mmW: 400 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstoynike Kliznica
Opis montažne ploče	Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

### Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	90 kg
Visina	550 mm
Širina	365 mm
Dubina	125 mm
Debljina	1,8 mm
Masa proizvoda	2,92 kg
Specifičnost izvedbe	Instalacija u orman sa obrnutim dimenzijama

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	56,5 cm
Package 1 Width	35,0 cm
Package 1 Length	0,3 cm
Package 1 Weight	2,92 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------