

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYMP2212 Spacial SF montažna ploča - 2200x1200 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Sastav uređaja	1 montažna ploča 2 klizeće podloške
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa držačima
Maksimalno opterećenje	300 kg/m ²
Dopustivo trajno opterećenje	500 Kg središnji položaj 600 kg zadnja strana ormara
Visina	2050 Mm tačke fiksiranja: 2200 Mm nazivno: 2097 mm ukupno:
Širina	1050 Mm tačke fiksiranja: 1200 Mm nazivno: 1096 mm ukupno:
Dubina	27 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	111 cm
Package 1 Length	211 cm
Package 1 Weight	60 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	67,5 cm
Package 2 Width	210 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	905 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------