

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYMP226

Spacial SF montažna ploča - 2200x600 mm



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Spacial                                                                                |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za montažu                                                                      |
| Tip proizvoda ili komponente   | Montažna ploča                                                                         |
| Primena uređaja                | Više namena                                                                            |
| Za ormane nazivnih dimenzija   | -                                                                                      |
| Opis montažne ploče            | Ravna                                                                                  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SFX<br>Spacial Spacial SMX |
| Sastav uređaja                 | 1 montažna ploča<br>2 klizeće podloške                                                 |
| Količina po setu               | Set od 1                                                                               |
| Materijal                      | Galvanizovani čelik                                                                    |

### Dopunske informacije

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Način fiksiranja             | Sa držačima                                                      |
| Maksimalno opterećenje       | 300 kg/m <sup>2</sup>                                            |
| Dopustivo trajno opterećenje | 500 Kg središnji položaj<br>600 kg zadnja strana ormara          |
| Visina                       | Tačke fiksiranja: 2050 mm<br>Nazivno: 2200 mm<br>Ukupno: 2097 mm |
| Širina                       | Nazivno: 600 mm<br>Tačke fiksiranja: 450 mm<br>Ukupno: 496 mm    |
| Dubina                       | 27 mm                                                            |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 211,0 cm |
| Package 1 Width              | 51,0 cm  |
| Package 1 Length             | 4,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 25,0 kg  |

### Održivost ponude

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude       | Green Premium proizvod                                                                            |
| Propis REACh                | REACh Deklaracija                                                                                 |
| REACh bez SVHC              | Da                                                                                                |
| EU RoHS direktiva           | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da                                                                                                |
| Bez žive                    | Da                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|